



Stativfod, Type: 2



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	442140 2
GTIN	4045197367389
Artikelklasse	42D

Beskrivelse

Udførelse:

Permanente magnetfødder med prismesål og drejeknap. Magnetkraft virker via prismatisk og flad underside samt fodens flade bagside. Hafter på alle plane og cylindriske flader. Kraftige slagmagneter med prismesål. Aktivering med drejeregreb.

Passer til:

Ledarme nr. 442110 og 442114.

Teknisk beskrivelse

Længde	117 mm
Retning på tilslutningsgevind	i siden
Højde	55 mm
Udførelse	solenoid
Bredde	50 mm
Magnetstyrke	1300 N
Tilslutningsgevind	M10×1,25

Produkttype

Magnetfod

Tilbehør

Holder til målestativ Type 2SM	442100 2SM
Holder til målestativ Type CA	442100 CA
Holder til målestativ Type H	442100 H
3D-ledarm Type 600	442110 600
3D-ledarm Type 600	442114 600
Holder til målestativ Type QR	442100 QR
Holder til målestativ Type K1	442100 K1
Holder til målestativ Type 2SM	442104 2SM
Holder til målestativ Type K2	442100 K2
Kontakt til magnetfod Type M	440762 M