



Stativfod, Type: 2



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	442120 2
GTIN	7290005393051
Artikelklasse	46G

Beskrivelse

Udførelse:

Permanente magnetfødder med prismesål og drejeknap. Magnetkraft virker via prismatisk og flad underside samt fodens flade bagside. Hafter på alle plane og cylindriske flader. Kraftige slagmagneter med prismesål. Aktivering med drejeregreb.

Passer til:

Ledarme nr. 442110 og 442114.

Teknisk beskrivelse

Tilslutningsgevind	M10×1,25
Udførelse	solenoid
Højde	55 mm
Retning på tilslutningsgevind	i midten
Magnetstyrke	1300 N
Bredde	50 mm
Længde	120 mm
Produkttype	Magnetfod

Tilbehør

Holder til målestativ Type K1	442100 K1
Holder til målestativ Type H	442100 H
3D-ledarm Type 600	442114 600
Holder til målestativ Type QR	442100 QR
Holder til målestativ Type K2	442100 K2
Holder til målestativ Type CA	442100 CA
Holder til målestativ Type 2SM	442104 2SM
Holder til målestativ Type 2SM	442100 2SM
3D-ledarm Type 600	442110 600
Kontakt til magnetfod Type M	440762 M