

PLANOLITH**Universal-finmålebord med 3-D NOGA ledarm, Bord, længde×bredde:
400X250mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	442525 400X250
GTIN	2050001055408
Artikelklasse	46H

Beskrivelse**Udførelse:**

Måleflade diamantslebet, inkl. kontrolcertifikat. Massiv 3D-ledarm med mekanisk central klemning. Trinløst regulerbar klemmekraft med stor stabilitet. Hurtig og enkel positionering. Universal-måleursholder.

Med finindstilling, til spændeskifter Ø 8 mm, Ø 6 mm, Ø 3/8" og måleinstrumenter med svalehaleføring.

Teknisk beskrivelse

Længde, ledarm L ₂	113 mm
Vægt	17,5 kg
Længde, ledarm L ₁	133 mm
Tilslutningsgevind	M8
Aktionsradius for 3D-ledarme	290 mm
Norm	DIN 876/1

Testprotokol	Producentens testrapport
Kalibrering	D1
Produkttype	Målebord

Services

KalibreringMålebord Maks. bordstørrelse 400X400 mm	024580 400X400
--	----------------

Tilbehør

3D-ledarm Type 240	442114 240
3D-ledarm Type 240	442110 240
3D-ledarm Type 290	442114 290
3D-ledarm Type 290	442110 290
Holder til målestativ Type 2SM	442100 2SM