

**Kraftig skruebuk, Maks. understøtningshøjde: 300mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	374400 300
GTIN	4020772072636
Artikelklasse	35A

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Spindel i sejhærdet stål; basis i lakeret sejhærdet stål.
- Spindel med trapezgevind.

**Bemærk:**

Med centrerrul  $\varnothing$  12 mm til forsatser nr. 375000 – 375030.

**Teknisk beskrivelse**

Fodlængde	220 mm
Fodbredde	190 mm
Slidsbredde	26 mm
Mindste anlægshøjde	200 mm
Afstand mellem slidsmidter	150 mm
Bærekraft	80 kN
Maks. understøtningshøjde	300 mm

Hoved-SW	65 mm
Type	6435S
Produkttype	Skruebuk