




## Dybdespændebakker, par Bulle med tilbehør, Notbredde a: 14mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	375110 14
GTIN	4020772072964
Artikelklasse	35A

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Lav konstruktion, ingen fremstående spændeskruer. Spænder til bordnoter i alle mulige vinkler. Ved tilspænding af skruen i siden spændes emnet sikkert nedad mod maskinbordet på grund af kilevirkningen.

**Anvendelse:**

**Til sideværts opspænding af særligt lave plader** direkte på maskinbordet.

**Materiale:**

Sejhærdet og bruneret stål.

**Leveringsomfang:**

Inkl. 2 monteringskruer, DIN 912, 10.9, T-notsten og sekskantet skruetrækker ISO 2936 C.

**Bemærk:**

Leveres kun parvis!

### Teknisk beskrivelse

Notbredde a	14 mm
Længde	80 mm
Højde	20 mm
Bredde	40 mm
Til spændeskruer	M12

Type	6490
Produkttype	Nedholderspænder