

PLANOLITH**Universal-finmålebord med 3-D NOGA ledarm, Bord, længde×bredde:
400X400mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	442525 400X400
GTIN	2050001052469
Artikelklasse	46H

Beskrivelse**Udførelse:**

Måleflade diamantslebet, inkl. kontrolcertifikat. Massiv 3D-ledarm med mekanisk central klemning. Trinløst regulerbar klemmekraft med stor stabilitet. Hurtig og enkel positionering. Universal-måleursholder.

Med finindstilling, til spændeskifter \varnothing 8 mm, \varnothing 6 mm, \varnothing 3/8" og måleinstrumenter med svalehaleføring.

Teknisk beskrivelse

Vægt	28 kg
Aktionsradius for 3D-ledarme	600 mm
Længde, ledarm L ₂	223 mm
Tilslutningsgevind	M10×1,25
Længde, ledarm L ₁	287 mm
Norm	DIN 876/1

Testprotokol	Producentens testrapport
Kalibrering	D1
Produkttype	Målebord

Services

KalibreringMålebord Maks. bordstørrelse 400X400 mm	024580 400X400
--	----------------

Tilbehør

3D-ledarm Type 600	442110 600
3D-ledarm Type 600	442114 600
Holder til målestativ Type 2SM	442100 2SM