

**Kraftig skruebuk, Maks. understøtningshøjde: 460mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	374400 460
GTIN	4020772072643
Artikelklasse	35A

Beskrivelse**Udførelse:**

- Spindel i sejhærdet stål; basis i lakeret sejhærdet stål.
- Spindel med trapezgevind.

Bemærk:

Med centrerrul \varnothing 12 mm til forsatser nr. 375000 – 375030.

Teknisk beskrivelse

Bærekraft	60 kN
Fodlængde	220 mm
Fodbredde	190 mm
Maks. understøtningshøjde	460 mm
Afstand mellem slidsmidter	150 mm
Hoved-SW	65 mm
Mindste anlægshøjde	290 mm

Slidsbredde	26 mm
Type	6435S
Produkttype	Skruebuk