



Stativfod, Type: F



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	442120 F
GTIN	7290005398223
Artikelklasse	46G

Beskrivelse

Udførelse:

Permanente magnetfødder med prismesål og drejeknap. Magnetkraft virker via prismatisk og flad underside samt fodens flade bagside. Hafter på alle plane og cylindriske flader. Kraftige slagmagneter med prismesål. Aktivering med drejeregreb.

Forskellige indvendige gevind til fastholdelse af forskellige ledarme.

Passer til:

Ledarme nr. 442110 og 442114.

Teknisk beskrivelse

Magnetstyrke	1000 N
Retning på tilslutningsgevind	diverse
Højde	55 mm
Udførelse	fleximagnet
Tilslutningsgevind	M6 / M8 / M10 / M10×1,25 / M12
Bredde	50 mm
Længde	75 mm

Produkttype

Magnetfod

Tilbehør

Holder til målestativ Type H	442100 H
3D-ledarm Type 290	442114 290
Holder til målestativ Type K1	442100 K1
Holder til målestativ Type 2SM	442104 2SM
Holder til målestativ Type 2SM	442100 2SM
3D-ledarm Type 240	442110 240
Holder til målestativ Type CA	442100 CA
3D-ledarm Type 600	442110 600
3D-ledarm Type 600	442114 600
Holder til målestativ Type K2	442100 K2
Holder til målestativ Type QR	442100 QR
3D-ledarm Type 290	442110 290
3D-ledarm Type 240	442114 240