



Stativfod, Type: V



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	442120 V
GTIN	7290003243327
Artikelklasse	46G

Beskrivelse

Udførelse:

Permanente magnetfødder med prismesål og drejeknap. Magnetkraft virker via prismatisk og flad underside samt fodens flade bagside. Hafter på alle plane og cylindriske flader. Vakuumsokkel til vedhæftning på alle plane og porefrie overflader.

Passer til:

Ledarme nr. 442110 og 442114.

Teknisk beskrivelse

Retning på tilslutningsgevind	i siden
Højde	26 mm
Tilslutningsgevind	M8
Udførelse	vakuumsokkel
Længde	100 mm
Magnetstyrke	350 N
Bredde	100 mm
Produkttype	Magnetfod

Tilbehør

3D-ledarm Type 240	442110 240
3D-ledarm Type 290	442110 290
Holder til målestativ Type 2SM	442100 2SM
3D-ledarm Type 240	442114 240
Holder til målestativ Type 2SM	442104 2SM
3D-ledarm Type 290	442114 290
Holder til målestativ Type QR	442100 QR
Holder til målestativ Type CA	442100 CA
Holder til målestativ Type K2	442100 K2
Holder til målestativ Type H	442100 H
Holder til målestativ Type K1	442100 K1