

**Kraftig skruebuk, Maks. understøtningshøjde: 750mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	374400 750
GTIN	4020772072650
Artikelklasse	35A

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Spindel i sejhærdet stål; basis i lakeret sejhærdet stål.
- Spindel med trapezgevind.

**Bemærk:**

Med centrerrul  $\varnothing$  12 mm til forsætter nr. 375000 – 375030.

**Teknisk beskrivelse**

Fodbredde	190 mm
Fodlængde	220 mm
Slidsbredde	26 mm
Hoved-SW	65 mm
Mindste anlægshøjde	430 mm
Bærekraft	50 kN
Afstand mellem slidsmidter	150 mm

Maks. understøtningshøjde	750 mm
Type	6435S
Produkttype	Skruebuk