



Fladspænder, Notbredde a: 28mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	375115 28
GTIN	4020772374211
Artikelklasse	35A

Beskrivelse

Udførelse:

Lav konstruktion, anbring en fladspænder på emnet. Fikser efterfølgende monteringskruerne til maskinbordet. Ved at aktivere spændeskruen spændes emnet.

Anvendelse:

Til sideværts opspænding af meget flade emner, for at kunne bearbejde overflader helt uden fejlkontur. Kan bruges både vandret og lodret.

Materiale:

Sejhærdet og bruneret stål.

Teknisk beskrivelse

Spændekraft F_2 lodret	18 kN
Spændekraft F_1 vandret	36 kN
Notbredde a	28 mm
Maksimumhøjde h_2	36 mm
Minimumhøjde h_1	22 mm
Mellemhøjde H_1	22 mm
Gevind g	M20
Længde L	152 mm
Bredde B	62 mm

Type	6496
Produkttype	Nedholderspænder