

 Mahr**Digital dybdeskydelære IP 67 med dataudgang, Måleområde: 300mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	418702 300
GTIN	4059192003456
Artikelklasse	43A

Beskrivelse**Udførelse:**

Let aflæseligt, kontrastrigt LCD-display med 8,5 mm høje cifre.

Moderne, energieffektivt målesystem. Finslebne måleflader. Med preset (forindstilling af mål) f.eks til afstandsmålinger med måleindsats nr. 418630. Måleskinnen foran er forsynet med en fin, hærdet målestift \varnothing 1,5 mm, 5 mm lang.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Specialtilbehør:

Ekstra bro 300 mm lang nr. 418610, Måleindsats til afstandsmålinger nr. 418630.

Datakabel nr. 498940.

Teknisk beskrivelse

Måleområde	0 - 300 mm
Talhøjde, LCD-display	8,5 mm
Tværsnit, måleskinne	16×4 mm
Kalibrering	A1
Brolængde	150 mm
Interface	RS232C-interface.

Interface	Digimatic-interface
Interface	USB-interface
Reverserbar aflæsning	0,0005 tommer
Reverserbar aflæsning	0,01 mm
Antal medfølgende batterier	1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Energiforsyning	Batteridrevet
Måleafvigelse E MPE	±0,04 mm
Norm	ISO 13385
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Måleværdisikring	MAHR reference-låsesystem
Måleværktøj	digital
Materiale	Ædelstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Dybdeskydelære

Services

DAkS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 300 mm	021010 300
KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 300 mm	021000 300

Tilbehør

Tilslutningskabelsimplex med datatast Type D2	498940 D2
Modtager / tastaturinterface USB Type	498965
Måleindsats til afstandsmåling Ø 4 mm	418630
Tilslutningskabelsimplex med datatast Type R2	498940 R2

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
Multi-modtager / tastaturinterface USB Type	498975
Sender Type S4E	498966 S4E
Tilslutningskabelsimplex med datatast Type USB2	498940 USB2
Ekstra bro 300 mm	418610