

Mitutoyo**Præcisionshøjderidser, Ridsehøjde: 200mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	443500 200
GTIN	4946368091303
Artikelklasse	44A

Beskrivelse**Udførelse:**

Kraftig fod med slebet standflade, **lineal hærdet og slebet.**

Alle aflæsningsdele er blændfrit forkromede. Skarp, sort skala. Med finindstilling. Let hævede linealkanter forhindrer, at skyderen slider på skalaen. Aflæsnings-nulværdi og ridsespids er afstemt med fodens standflade (ridsemulighed fra "0"). Tegningsmål kan således overføres direkte uden risiko for regnefejl.

Ridsenålen er **hårdmetalbestykket.**

Teknisk beskrivelse

Målesøjle-tværsnit	20×6 mm
Ridsehøjde	200 mm
Fodflade, bredde	65 mm
Fodflade, længde	100 mm
Kalibrering	E1
Nonius	1/50 mm

Fejlgrænse	0,03 mm
Norm	Fabriksstandard
Måleværktøj	analog
Produkttype	Højdemåler og -ridser

Services

KalibreringHøjdeskydelære/ højderidser Maks. måleområde 300 mm	024630 300
DAkS-kalibreringHøjdeskydelære/ højderidser Maks. måleområde 300 mm	024640 300

Tilbehør

Reserveridsenål, HM-bestykket Til ridsehøjde 200 mm	443510 200
---	------------