




## Koncentricitetsapparat RPGR, Til maks. emne-Ø: 240mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	443230 240
GTIN	2050001698810
Artikelklasse	46L

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Hærdet og slebet grundplade, lejehus i robust aluminium. Forskydelige og højt belastbare rulleskiver, heraf kan én rulleskive indstilles til dele i forskellige diametre (op til 60 mm). Til korrekt anvendelse **kræves desuden** et fleksibelt stativ til opspænding af måleur eller vippeindikator.

#### Anvendelse:

Kontrol af plan- og rundløbsnøjagtighed af rotationsdele ned  $\varnothing$  op til 240 mm.

#### Nøjagtighed:

Koncentricitet **0,002** mm.

#### Leveringsomfang:

Grundplade med 2 rulleskiver, heraf 1 rulleskive, som kan højdejusteres (uden ledstativ og måleur).

#### Specialtilbehør:

Ledstativ med notsten nr. 443295.

### Teknisk beskrivelse

Grundpladens bredde	200 mm
Grundpladens længde	600 mm
Til maks. emne-Ø	240 mm
Vægt	30 kg

T-notbredde H7	10 mm
Produkttype	Koncentricitets- og planløbsmåler

---

## Tilbehør

Ledstativ med notsten Udladning 200 mm	443295 200
Ledstativ med notsten Udladning 130 mm	443295 130