

Mitutoyo**Præcisionshøjderidser, Ridsehøjde: 300mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	443500 300
GTIN	4946368096223
Artikelklasse	44A

Beskrivelse**Udførelse:**

Kraftig fod med slebet standflade, **lineal hærdet og slebet**.

Alle aflæsningsdele er blændfrit forkromede. Skarp, sort skala. Med finindstilling. Let hævede linealkanter forhindrer, at skyderen slider på skalaen. Aflæsnings-nulværdi og ridespids er afstemt med fodens standflade (ridsemulighed fra "0"). Tegningsmål kan således overføres direkte uden risiko for regnefejl.

Ridsenålen er **hårdmetalbestykket**. Med justerbar skydelære.

Teknisk beskrivelse

Ridsehøjde	300 mm
Målesøjle-tværsnit	28×9 mm
Kalibrering	E1
Fodflade, længde	135 mm
Fodflade, bredde	91 mm
Nonius	1/50 mm

Fejlgrænse	0,04 mm
Norm	Fabriksstandard
Måleværktøj	analog
Produkttype	Højdemåler og -ridser

Services

KalibreringHøjdeskydelære/ højderidser Maks. måleområde 300 mm	024630 300
DAkS-kalibreringHøjdeskydelære/ højderidser Maks. måleområde 300 mm	024640 300

Tilbehør

Reserveridsenål, HM-bestykket Til ridsehøjde 300 mm	443510 300
---	------------