


**PLANOLITH****Universal-finmålebord Granit, Bord, længde: 260mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	442550 260
GTIN	2050001037046
Artikelklasse	46H

**Beskrivelse****Udførelse:**

Måleflade diamantfinslebet. Ekstremt stabil og massiv opbygning. Granitplade af naturgranit af højeste kvalitet og hårdhed.

Søjle forkromet med stejlt gevind til grovindstilling af tværarmen. Den faste målearm er udstyret med en **parallelt justerbar finindstilling**. Holdeboring til måleure og my-måleure Ø 8 mm.

**Planhed  $\leq 2 \mu\text{m}$ .**

**Teknisk beskrivelse**

Bordets bredde	140 mm
Maksimal målehøjde	200 mm
Søjle-Ø	35 mm
Målefladens bredde	140 mm
Målefladens længde	200 mm
Vægt	9,5 kg
Udladning	120 mm

Bord, længde	260 mm
Norm	DIN 876
Kalibrering	D1
Produkttype	Målebord

## Services

KalibreringMålebord Maks. bordstørrelse 400X400 mm	024580 400X400
--	----------------