




Universal-finmålebord Granit, Bord, længde: 300mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	442550 300
GTIN	2050001037053
Artikelklasse	46H

Beskrivelse

Udførelse:

Måleflade diamantfinslebet. Ekstremt stabil og massiv opbygning. Granitplade af naturgranit af højeste kvalitet og hårdhed.

Søjle forkromet med stejlt gevind til grovindstilling af tværarmen. Den faste målearm er udstyret med en **parallelt justerbar finindstilling**. Holdeboring til måleure og my-måleure Ø 8 mm.

Planhed $\leq 2 \mu\text{m}$.

Teknisk beskrivelse

Målefladens bredde	200 mm
Målefladens længde	240 mm
Bordets bredde	200 mm
Søjle-Ø	35 mm
Bord, længde	300 mm
Udladning	120 mm
Vægt	13 kg

Maksimal målehøjde	200 mm
Norm	DIN 876
Kalibrering	D1
Produkttype	Målebord

Services

KalibreringMålebord Maks. bordstørrelse 400X400 mm	024580 400X400
--	----------------