




## Koncentricitets-apparat med slebet måleflade uden måleur, Spidshøjde: 100mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	443000 100
GTIN	4030234000183
Artikelklasse	46K

### Beskrivelse

**Udførelse:****Målestativ:**

Med finindstilling og holderboring 8 H7. Tvæarmen kan justeres frit i højden og til alle sider.

**Pinoldokke:**

Kan forskydes. Venstre pinoldok med fast spids, højre pinoldok med bevægelig spids.

**Målebænk:**

Nøjagtigt slebet, med 2 T-noter. Til opspænding af pinoldok og målestativ (tolerance H7).

**Planhed iht. DIN 876/1.****Anvendelse:**

Til måling af rund- og planpræcision samt tilsammenligningskontrol af parallelitet og diameter.

**Leveringsomfang:**

Målebænk, målestativ Pinoldokker uden prismer.

### Teknisk beskrivelse

Spidshøjde	100 mm
Tvæarm-Ø	16 mm
Hel højde uden målestativ	200 mm
Grundpladens længde	700 mm

Grundpladens bredde	180 mm
Tværarmens længde	125 mm
Sprøjtebredde maksimal	450 mm
Søjle-Ø	22 mm
Pinoldokkernes side- og højdelighed	±0,01 mm
Søjlehøjde	200 mm
Vægt	35 kg
Pinol-Ø	22 mm
T-notbredde H7	12 mm
Kalibrering	Pris på forespørgsel
maksimal belastning pr. par	20 kg
Produkttype	Koncentricitets- og planløbsmåler

## Tilbehør

Rullebuk-par højdeindstilleligt Til maks. emne-Ø 65 mm	443050 65
Rullebuk-par til spidshøjde 100 mm	443160 100