




## Koncentricitetsapparat RPG, Til maks. emne-Ø: 30mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	443300 30
GTIN	2050001944719
Artikelklasse	46L

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Robust konstruktion med forspændte rullelejer.

Type RPG til kontroller i serie med 2 svingholdere og 1 måleslæde (med undtagelse af str. 30).

**Anvendelse:**

Bruges til kontrolopgaver på rotationsdeles udvendige, indvendige og plane flader. På grund af den kompakte konstruktion særlig egnet til brug sammen med måleprojektorer, maskiner til måling af optiske koordinater og apparater til konturmåling.

**Nøjagtighed:**

Koncentricitet **0,002** mm.

**Leveringsomfang:**

Inkl. betjeningsnøgle og strygesten (uden måleure).

**Specialtilbehør:**

Tværslæde til måling af plane flader.

Måleslæde med pinoler eller støtteruller.

Ledarm med målemiddelholder.

Hårdmetal-støtteruller.

Eldrev med reguleringstrafo.

Pneumatisk svingarm med spænderulle.

**Bemærk:**

Alle apparattyper med anden rulletype (indstiksruller eller cylindriske ruller) på forespørgsel.

### Teknisk beskrivelse

Rulleteype	cylindriske hjul
Vægt	10,5 kg
Grundpladens længde	120 mm
Til emne-Ø	3 - 30 mm
Grundpladens bredde	120 mm
Rulle-Ø	30 mm
Til maks. emne-Ø	30 mm
Produkttype	Koncentricitets- og planløbsmåler