




## Universal-finmålebord Granit med keramikbelægning, Bord, længde: 260mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	442560 260
GTIN	2050001048066
Artikelklasse	46H

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Måleflade diamantfinslebet. Ekstremt stabil og massiv opbygning. Granitplade af naturgranit af højeste kvalitet og hårdhed.

Søjle forkromet med stejlt gevind til grovindstilling af tværarmen. Den faste målearm er udstyret med en **parallelt justerbar finindstilling**. Holdeboring til måleure og my-måleure Ø 8 mm.

#### Planhed $\leq 2 \mu\text{m}$ .

Med ekstremt robust keramikbelægning (10x hårdere end granit).

#### Anvendelse:

Som specielt præcist og stabilt målebord; universelt anvendelig til alle typer kontrolprocesser, især til parallelitetmålinger.

### Teknisk beskrivelse

Bord, længde	260 mm
Søjle-Ø	35 mm
Maksimal målehøjde	200 mm
Udladning	120 mm

Målefladens bredde	140 mm
Målefladens længde	200 mm
Bordets bredde	140 mm
Vægt	9,5 kg
Norm	DIN 876
Kalibrering	D1
Produkttype	Målebord

### Services

KalibreringMålebord Maks. bordstørrelse 400X400 mm	024580 400X400
--	----------------