

**HOLEX****Dybdeskydelære med hage, Måleområde: 200mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	418500 200
GTIN	4045197203694
Artikelklasse	41Z

**Beskrivelse****Udførelse:**

Matforkromet nonius. Måleskinne og nonius med rent graveret skala. Afvinklet, slank måleskinne med deling på begge sider. Vendes måleskinnen, kan den **også anvendes som en normal dybdeskydelære**. Finslebne måleflader.

**Leveringsomfang:**

Str. 500L i boks.

**Teknisk beskrivelse**

Noniuslængde	39 mm
Tværsnit, måleskinne	8×3 mm
Krogmål b	5 mm
Brolængde	100 mm
Krogmål a	20 mm
Deling	1/20 mm
Måleområde	0 - 200 mm
Emballage	Etui
Måleafvigelse E MPE	±0,05 mm
Norm	ISO 13385
Måleværktøj	analog

Materiale	Ædelstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Kalibrering	A2
Produkttype	Dybdeskydelære

## Services

DAkS-kalibrering Dybdeskydelære med hage Maks. måleområde 200 mm	021230 200
Kalibrering Dybdeskydelære med hage Maks. måleområde 200 mm	021220 200