



## Minimålebord, Type: 50



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	442930 50
GTIN	4030234000008
Artikelklasse	46K

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Kraftig støbejernsfod med stabil målesøjle og kraftig holder til måleur. Bordfladen er hærdet, slebet og finslebet. Måleursholder Ø 8 mm.

Bordflade med støvnoter. Stabil udførelse uden finindstilling.

#### Planhed $\leq 5 \mu\text{m}$ .

Kalibrering: D1

Udladning: 49 mm

Maksimal målehøjde: 100 mm

Søjle-Ø: 22 mm

Bord-Ø: 50 mm

Samlet højde: 200 mm

Vægt: 2,3 kg

### Teknisk beskrivelse

Søjle-Ø	22 mm
Udladning	49 mm
Vægt	2,3 kg

Maksimal målehøjde	100 mm
Samlet højde	200 mm
Bord-Ø	50 mm
Norm	DIN 876/0
Kalibrering	D1
Produkttype	Minimålebord

### Services

Kalibrering Målebord Maks. bordstørrelse 400X400 mm	016220 400X400
Mærkning laserindgraveret Type	018940
Kalibrering Målebord Maks. bordstørrelse 400X400 mm	024580 400X400