




Koncentricitetsapparat RPG, Til maks. emne-Ø: 40mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 443300 40 |
| GTIN | 2050001944726 |
| Artikelklasse | 46L |

Beskrivelse

Udførelse:

Robust konstruktion med forspændte rullelejer.

Type RPG til kontroller i serie med 2 svingholdere og 1 måleslæde (med undtagelse af str. 30).

Anvendelse:

Bruges til kontrolopgaver på rotationsdeles udvendige, indvendige og plane flader.

Nøjagtighed:

Koncentricitet **0,002** mm.

Leveringsomfang:

Inkl. betjeningsnøgle og strygsten (uden måleure).

Specialtilbehør:

Tværslæde til måling af plane flader.

Måleslæde med pinoler eller støtteruller.

Ledarm med målemiddelholder.

Hårdmetal-støtteruller.

Eldrev med reguleringstrafo.

Pneumatisk svingarm med spænderulle.

Bemærk:

Alle apparattyper med anden rulletype (indstiksruller eller cylindriske ruller) på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Rulle-Ø | 55 mm |
| Vægt | 11 kg |
| Til maks. emne-Ø | 40 mm |
| Rulletype | indstikshjul |
| Grundpladens længde | 400 mm |
| Grundpladens bredde | 160 mm |
| Til emne-Ø | 2 - 40 mm |
| Produkttype | Koncentricitets- og planløbsmåler |