



Rullebuk-par højdeindstilleligt, Til maks. emne-Ø: 32mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	443050 32
GTIN	4030234000435
Artikelklasse	46K

Beskrivelse

Anvendelse:

Til fastholdelse af ucentrerede eller ekstra lange dele.
Også til dele med forskellige diametre.

Passer til:

Koncentricitetsapparat nr. 443000 str. 50 og 75 / 443210.

Teknisk beskrivelse

Til maks. emne-Ø	32 mm
Spidshøjde	66 (ved d = 10) mm
Bredde, notsten h6	10 mm
Ø-område	2 - 32 mm
maksimal belastning pr. par	20 kg
Produkttype	Rullebuk