



## Minimålebord, Type: 68



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	442930 68
GTIN	4030234000015
Artikelklasse	46K

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Kraftig støbejernsfod med stabil målesøjle og kraftig holder til måleur. Bordfladen er hærdet, slebet og finslebet. Måleursholder Ø 8 mm.

Bordflade med støvnoter. Stabil udførelse uden finindstilling.

#### Planhed $\leq 5 \mu\text{m}$ .

Kalibrering: D1

Udladning: 90 mm

Maksimal målehøjde: 100 mm

Søjle-Ø: 22 mm

Tværarm-Ø: 18 mm

Bord, længde: 68 mm

Bordets bredde: 60 mm

### Teknisk beskrivelse

Bordets bredde	60 mm
Samlet højde	200 mm
Søjle-Ø	22 mm

Tværarm-Ø	18 mm
Maksimal målehøjde	100 mm
Udladning	90 mm
Bord, længde	68 mm
Vægt	3,5 kg
Norm	DIN 876/0
Kalibrering	D1
Produkttype	Minimålebord

### Services

Kalibrering Målebord Maks. bordstørrelse 400X400 mm	016220 400X400
Mærkning laserindgraveret Type	018940
Kalibrering Målebord Maks. bordstørrelse 400X400 mm	024580 400X400