



Dybdeskydelære med hage, Måleområde: 500Lmm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 418500 500L |
| GTIN | 4045197203724 |
| Artikelklasse | 41Z |

Beskrivelse

Udførelse:

Matforkromet nonius. Måleskinne og nonius med rent graveret skala. Afvinklet, slank måleskinne med deling på begge sider. Vendes måleskinnen, kan den **også anvendes som en normal dybdeskydelære**. Finslebne måleflader.

Leveringsomfang:

Str. 500L i boks.

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------|-------------|
| Krogmål b | 10 mm |
| Krogmål a | 36 mm |
| Tværsnit, måleskinne | 20×5 mm |
| Deling | 1/20 mm |
| Noniuslængde | 39 mm |
| Måleområde | 0 - 500 mm |
| Brolængde | 250 mm |
| Emballage | Stabil boks |
| Måleafvigelse E MPE | ±0,1 mm |
| Norm | ISO 13385 |
| Måleværktøj | analog |

| | |
|-------------|----------------|
| Materiale | Ædelstål, INOX |
| Alle dele | Hærdet |
| Kalibrering | A2 |
| Produkttype | Dybdeskydelære |

Services

| | |
|-------------------------------------------------------------------|------------|
| Kalibrering Dybdeskydelære med hage Maks. måleområde 500 mm | 021220 500 |
| DAkkS-kalibrering Dybdeskydelære med hage Maks. måleområde 500 mm | 021230 500 |