




## Koncentricitetsapparat RPG, Til maks. emne-Ø: 50mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	443300 50
GTIN	2050001944733
Artikelklasse	46L

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Robust konstruktion med forspændte rullelejer.

Type RPG til kontroller i serie med 2 svingholdere og 1 måleslæde (med undtagelse af str. 30).

**Anvendelse:**

Bruges til kontrolopgaver på rotationsdeles udvendige, indvendige og plane flader.

**Nøjagtighed:**

Koncentricitet **0,002** mm.

**Leveringsomfang:**

Inkl. betjeningsnøgle og strygesten (uden måleure).

**Specialtilbehør:**

Tværslæde til måling af plane flader.

Måleslæde med pinoler eller støtteruller.

Ledarm med målemiddelholder.

Hårdmetal-støtteruller.

Eldrev med reguleringstrafo.

Pneumatisk svingarm med spænderulle.

**Bemærk:**

Alle apparattyper med anden rulletype (indstiksruller eller cylindriske ruller) på forespørgsel.

### Teknisk beskrivelse

Grundpladens længde	400 mm
Rulle-Ø	50 mm

Til emne-Ø	4 - 50 mm
Grundpladens bredde	160 mm
Til maks. emne-Ø	50 mm
Rulletype	cylindriske hjul
Vægt	11 kg
Produkttype	Koncentricitets- og planløbsmåler