



## Dybdeskydelære med dobbelt hage, Måleområde: 200mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	418520 200
GTIN	4045197203731
Artikelklasse	41Z

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Matforkromet måleskinne og nonius med rent graveret skala. Finslebne måleflader.

**Anvendelse:**

Velegnet til universalbrug til dybdemålinger, afstande, udsparinger og indstik – specielt i borer. Overhold venligst mål „a“.

### Teknisk beskrivelse

Brolængde	100 mm
Deling	1/20 mm
Noniuslængde	39 mm
Tværsnit, måleskinne	10×3 mm
Måleområde	0 - 200 mm
Krogmål a	23 mm
Emballage	Etui
Måleafvigelse E MPE	±0,05 mm
Norm	ISO 13385
Måleværktøj	analog
Materiale	Ædelstål, INOX

Alle dele	Hærdet
Kalibrering	A2
Produkttype	Dybdeskydelære

## Services

KalibreringDybdeskydelære med hage Maks. måleområde 200 mm	021220 200
DAkKS-kalibreringDybdeskydelære med hage Maks. måleområde 200 mm	021230 200