



## Minimålebord, Type: 115



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	442930 115
GTIN	4030234000374
Artikelklasse	46K

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Kraftig støbejernsfod med stabil målesøjle og kraftig holder til måleur. Bordfladen er hærdet, slebet og finslebet. Måleursholder Ø 8 mm.

Bordflade med støvnoter. Stabil udførelse uden finindstilling.

#### Planhed $\leq 5 \mu\text{m}$ .

Kalibrering: D1

Udladning: 135 mm

Maksimal målehøjde: 150 mm

Søjle-Ø: 28 mm

Tværarm-Ø: 20 mm

Bord, længde: 115 mm

Bordets bredde: 98 mm

### Teknisk beskrivelse

Samlet højde	284 mm
Udladning	135 mm
Vægt	7,1 kg

Bordets bredde	98 mm
Maksimal målehøjde	150 mm
Bord, længde	115 mm
Søjle-Ø	28 mm
Tværarm-Ø	20 mm
Norm	DIN 876/0
Kalibrering	D1
Produkttype	Minimålebord

### Services

Kalibrering Målebord Maks. bordstørrelse 400X400 mm	016220 400X400
Mærkning laserindgraveret Type	018940
Kalibrering Målebord Maks. bordstørrelse 400X400 mm	024580 400X400