



Minimålebord, Type: 80



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	442934 80
GTIN	4045197551269
Artikelklasse	42D

Beskrivelse

Udførelse:

Kraftig støbejernsfod med stabil målesøjle og kraftig holder til måleur. Bordfladen er hærdet, slebet og finslebet. Måleursholder Ø 8 mm.

Bordflade med støvnoter. Stabil udførelse uden finindstilling.

Planhed $\leq 5 \mu\text{m}$.

Kalibrering: D1

Udladning: 60 mm

Maksimal målehøjde: 110 mm

Søjle-Ø: 24,4 mm

Bord, længde: 80 mm

Bordets bredde: 80 mm

Samlet højde: 210 mm

Teknisk beskrivelse

Udladning	60 mm
Bordets bredde	80 mm
Vægt	2,5 kg

Maksimal målehøjde	110 mm
Søjle-Ø	24,4 mm
Bord, længde	80 mm
Samlet højde	210 mm
Norm	DIN 876/0
Kalibrering	D1
Produkttype	Minimålebord

Services

Kalibrering Målebord Maks. bordstørrelse 400X400 mm	016220 400X400
Mærkning laserindgraveret Type	018940