



Digital dybdeskydelære IP 67 med dataudgang, Måleområde: 150mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	418702 150
GTIN	4059192003449
Artikelklasse	43A

Beskrivelse

Udførelse:

Let aflæseligt, kontrastrigt LCD-display med 8,5 mm høje cifre.

Moderne, energieffektivt målesystem. Finslebne måleflader. Med preset (forindstilling af mål) f.eks til afstandsmålinger med måleindsats nr. 418630. Måleskinnen foran er forsynet med en fin, hærdet målestift \varnothing 1,5 mm, 5 mm lang.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Specialtilbehør:

Ekstra bro 300 mm lang nr. 418610, Måleindsats til afstandsmålinger nr. 418630.

Datakabel nr. 498940.

Teknisk beskrivelse

Tværsnit, måleskinne	16x4 mm
Måleområde	0 - 150 mm
Brolængde	100 mm
Talhøjde, LCD-display	8,5 mm
Kalibrering	A1
Interface	RS232C-interface.

Interface	Digimatic-interface
Interface	USB-interface
Reverserbar aflæsning	0,0005 tommer
Reverserbar aflæsning	0,01 mm
Antal medfølgende batterier	1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Energiforsyning	Batteridrevet
Måleafvigelse E MPE	±0,03 mm
Norm	ISO 13385
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Måleværdisikring	MAHR reference-låsesystem
Måleværktøj	digital
Materiale	Ædelstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Dybdeskydelære

Services

KalibreringSkydelære / dybdeskydelære Maks. måleområde 200 mm	021000 200
Akkrediteret kalibrering (f.eks. DAkkS)Skydelære / dybdeskydelære Maks. måleområde 200 mm	021010 200

Tilbehør

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
Ekstra bro 300 mm	418610
Måleindsats til afstandsmåling Ø 4 mm	418630
Tilslutningskabelsimplex med datatast Type D2	498940 D2

Tilslutningskabelsimplex med datatast Type R2	498940 R2
Tilslutningskabelsimplex med datatast Type USB2	498940 USB2
Modtager / tastaturinterface USB Type	498965
Sender Type S4E	498966 S4E
Multi-modtager / tastaturinterface USB Type	498975