



Højdeskydelære med lup, Ridsehøjde: 300mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	443805 300
GTIN	4045197204714
Artikelklasse	42D

Beskrivelse

Udførelse:

Stabil fod med slebet standflade. 0,02 mm-aflæsning med finindstilling. Ridsespidsen er **forsynet med hårdmetal**. Med justerbar skydelære, lup og fastspændingskrue.

Teknisk beskrivelse

Kalibrering	E1
Fodflade, bredde	90 mm
Ridsehøjde	300 mm
Fodflade, længde	135 mm
Målesøjle-tværsnit	28×9 mm
Nonius	1/50 mm
Fejlgrænse	0,06 mm
Norm	Fabriksstandard

Måleværktøj	analog
Materiale	Ædelstål, INOX
Produkttype	Højdemåler og -ridser

Services

DAkS-kalibreringHøjdeskydelære/ højderidser Maks. måleområde 300 mm	024640 300
KalibreringHøjdeskydelære/ højderidser Maks. måleområde 300 mm	024630 300

Tilbehør

Reserveridsenål, HM-bestykket Type R	443816 R
Reserveridsenål, HM-bestykket Type E	443816 E