

**T-notskrue (10.9. / 8.8.) komplet, Type: 2824250****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	375300 2824250
GTIN	4020772081119
Artikelklasse	35A

Beskrivelse**Udførelse:**

T-notskrue, smedet og rullet gevind.

Standardudførelse, styrkeklasse = 10.9 (til M6 – M12) og styrkeklasse = 8.8 (til M14 – M24).

Norm:

DIN 787

Leveringsomfang:

Komplet, med ekstra tyk mellemskive nr. 375340 og høj møtrik til kugleskive nr. 375385.

Bemærk:

- **Aflæsningseksempel – størrelse 6625 betyder: T-not = 6 mm, gevind G = M6, længde L = 25 mm.**

Teknisk beskrivelse

Stenbredde e	44 mm
Højde k	18 mm
Gvindlængde b	150 mm
Smal stenbredde a	27,7 mm
T-notens nominelle mål	28 mm
Gvind g	M24
Længde L	250 mm
Type	787
Produkttype	Notskrue

