

Mitutoyo**Digitalt højdemåle- og ridseapparat, Ridsehøjde: 1000mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	445152 1000
GTIN	4946368583341
Artikelklasse	44A

Beskrivelse**Udførelse:**

Direkte aflæsning via tydeligt stort digitaldisplay. Batteridrift med meget lavt strømforbrug.

Holdeværdiknap – ved at trykke på knappen fastholdes målingen. Alle vigtige dele er hærdede. Stor stabilitet takket være to parallelt stående hærdede målesøjler med indfræsede tandflader på indersiden (str. 1000 med 3 målesøjler).

2 preset-værdier gør det muligt at gemme referenceværdier (f.eks. granitplade og emne).

Ridsenål, HM-bestykket. Kraftig fod med hærdet og finslebet standflade. På bagsiden af displayenheden sidder der et håndtag til hurtigindstilling og et riflet hjul til finindstilling.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. 357. 1 afdækningshætte, 1 HM-ridsenål nr. 443510.

Specialtilbehør:

Firkantholder nr. 445180 til måleure og vippeindikatorer, centrærlære nr. 445250, vinkelmåler nr. 453500, holder nr. 453520 og datakabel nr. 497080.

Teknisk beskrivelse

Fodflade, bredde	150 mm
------------------	--------

Ridsehøjde	1000 mm
Fodflade, længde	250 mm
Fejlgrænse	0,07 mm
Aflæsning	0,005 mm
Batteriets levetid ca.	3500 h
Antal medfølgende batterier	1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 357
Energiforsyning	Batteridrevet
Norm	Fabriksstandard
Interface	Digimatic-interface
Interface	Digimatic-interface
Måleværktøj	digital
Kalibrering	E1
Produkttype	Højdemåler og -ridser

Services

KalibreringHøjdeskydelære/ højderidser Maks. måleområde 1000 mm	024630 1000
DAkkS-kalibreringHøjdeskydelære/ højderidser Maks. måleområde 1000 mm	024640 1000

Tilbehør

Universalvinkelmåler med lup Skinnelængde 150 mm	453500 150
Tilslutningskabelmed datatast Type D2	497100 D2
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype 357	081560 357
Tilslutningskabel Type USB2	497080 USB2
Modtager / tastaturinterface USB Type	498965
Universalvinkelmåler med lup Skinnelængde 500 mm	453500 500
Tilslutningskabel Type D2	497080 D2

Firkant-holder	445180
Universalvinkelmåler med lup Skinnelængde 300 mm	453500 300
Sender Type S1	498966 S1
Holder til fastklemning af vinkelmåleren	453520
Multi-modtager / tastaturinterface USB Type	498975
Tilslutningskabelmed datatast Type USB2	497100 USB2
Tilslutningskabel Type D1	497080 D1
Reserveridsenål, HM-bestykket Til ridsehøjde 200 mm	443510 200
Tilslutningskabelmed datatast Type D1	497100 D1
Reserveridsenål, HM-bestykket Til ridsehøjde 300 mm	443510 300