

**T-notskrue (10.9. / 8.8.) enkeltvis, Type: 1412160****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	375305 1412160
GTIN	4020772082963
Artikelklasse	35A

**Beskrivelse****Udførelse:**

T-notskrue, smedet og rullet gevind.

**Standardudførelse**, styrkeklasse = 10.9 (til M6 – M12) og styrkeklasse = 8.8 (til M14 – M24).

**Norm:**

**DIN 787**

**Leveringsomfang:**

**Enkeltvis**, uden møtrik og skrue.

**Specialtilbehør:**

Mellemskiver, se nr. 375340 og møtrikker til kugleskiver, se nr. 375385.

**Bemærk:**

· **Aflæsningseksempel – størrelse 6625 betyder: T-not = 6 mm, gevind G = M6, længde L = 25 mm.**

**Teknisk beskrivelse**

Højde k	8 mm
Gvindlængde b	100 mm
Smal stenbredde a	13,7 mm
T-notens nominelle mål	14 mm
Stenbredde e	22 mm
Gvind g	M12
Længde L	160 mm
Type	787

Produkttype

Notskrue