

**T-notskrue (10.9. / 8.8.) komplet, Type: 1412200****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	375300 1412200
GTIN	4020772080921
Artikelklasse	35A

**Beskrivelse****Udførelse:**

T-notskrue, smedet og rullet gevind.

**Standardudførelse**, styrkeklasse = 10.9 (til M6 – M12) og styrkeklasse = 8.8 (til M14 – M24).

**Norm:**

**DIN 787**

**Leveringsomfang:**

**Komplet**, med ekstra tyk mellemskive nr. 375340 og høj møtrik til kugleskive nr. 375385.

**Bemærk:**

- **Aflæsningseksempel – størrelse 6625 betyder: T-not = 6 mm, gevind G = M6, længde L = 25 mm.**

**Teknisk beskrivelse**

Stenbredde e	22 mm
Smal stenbredde a	13,7 mm
Højde k	8 mm
Gevindlængde b	120 mm
T-notens nominelle mål	14 mm
Gevind g	M12
Længde L	200 mm
Type	787
Produkttype	Notskrue

