

**T-notskrue (10.9. / 8.8.) enkeltvis, Type: 121280****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 375305 121280 |
| GTIN                | 4020772080426 |
| Artikelklasse       | 35A           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

T-notskrue, smedet og rullet gevind.

**Standardudførelse**, styrkeklasse = 10.9 (til M6 – M12) og styrkeklasse = 8.8 (til M14 – M24).

**Norm:**

**DIN 787**

**Leveringsomfang:**

**Enkeltvis**, uden møtrik og skrue.

**Specialtilbehør:**

Mellemskiver, se nr. 375340 og møtrikker til kugleskiver, se nr. 375385.

**Bemærk:**

· **Aflæsningseksempel – størrelse 6625 betyder: T-not = 6 mm, gevind G = M6, længde L = 25 mm.**

**Teknisk beskrivelse**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Stenbredde e           | 18 mm   |
| Højde k                | 7 mm    |
| Smal stenbredde a      | 11,7 mm |
| T-notens nominelle mål | 12 mm   |
| Gevindlængde b         | 55 mm   |
| Gevind g               | M12     |
| Længde L               | 80 mm   |
| Type                   | 787     |

Produkttype

Notskrue