



Digital dybdeskydelære, Måleområde: 300mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	418802 300
GTIN	4045197528889
Artikelklasse	42A

Beskrivelse

Udførelse:

Let aflæseligt digitalt display. Optimale glideegenskaber via **dobbelt prismeføring**. Målebro af hård, belagt aluminium med to 90° forskudte borer (M2,5) til fastgørelse af måleindsatserne.

Leveringsomfang:

Inklusive måleføler nr.434900 str.2, 3målebroer (150, 300 og 450 mm),1 batteri nr.081560 str. LR44 og fabrikkens testprotokol.

Specialtilbehør:

Alle reserve- og specialfølere nr. 434900 - 434915 med gevind M2,5.

Teknisk beskrivelse

Kalibrering	A1
Måleområde	0 - 300 mm
Tværsnit, måleskinne	23,5 × 9 mm
Reverserbar aflæsning	0,0005 tommer
Reverserbar aflæsning	0,01 mm
Fejlgrænse	0,04 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 LR44
Antal medfølgende batterier	1
Energiforsyning	Batteridrevet

Norm	Fabriksstandard
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Måleværktøj	digital
Testprotokol	Producentens testrapport
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Dybdeskydelære

Services

DAkkS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 300 mm	021010 300
KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 300 mm	021000 300

Tilbehør

Stål-føler Type 2	434900 2
Stål-føler Type 29/20	434900 29/20
Stål-føler Type 11/15	434900 11/15
Hårdmetal-føler Type 18/1	434910 18/1
Stål-føler Type 10	434900 10
Stål-føler Type 28	434900 28
Hårdmetal-føler Type 2	434910 2
Stål-føler Type 14	434900 14
Stål-føler Type 30/10	434900 30/10
Stål-føler Type 14/40	434900 14/40
Hårdmetal-føler Type 18/5	434910 18/5
Stål-føler Type 18/4	434900 18/4
Stål-føler Type 12	434900 12
Hårdmetal-føler Type 10	434910 10
Stål-føler Type 14/20	434900 14/20

Stål-føler Type 11/35	434900 11/35
Stål-føler Type 29/10	434900 29/10
Hårdmetal-føler Type 17	434910 17
Stål-føler Type 18/3	434900 18/3
Hårdmetal-føler Type 11	434910 11
Hårdmetal-føler Type 18/3	434910 18/3
Hårdmetal-føler Type 14	434910 14
Stål-føler Type 24	434900 24
Rubin-føler Type 2	434915 2
Stål-føler Type 18/5	434900 18/5
Stål-føler Type 20	434900 20
Hårdmetal-føler Type 18/4	434910 18/4
Stål-føler Type 13	434900 13
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype LR44	081560 LR44
Stål-føler Type 17	434900 17
Hårdmetal-føler Type 18/2	434910 18/2
Stål-føler Type 11/20	434900 11/20
Stål-føler Type 14/15	434900 14/15
Stål-føler Type 18/1	434900 18/1
Stål-føler Type 39	434900 39
Hårdmetal-føler Type 18/6	434910 18/6
Stål-føler Type 18/6	434900 18/6
Stål-føler Type 15	434900 15
Stål-føler Type 11	434900 11
Stål-føler Type 18/2	434900 18/2
Stål-føler Type 11/25	434900 11/25
Stål-føler Type 11/30	434900 11/30
Stål-føler Type 16	434900 16
Hårdmetal-føler Type 16	434910 16

Stål-føler Type 14/30

434900 14/30