

**T-notskrue (10.9. / 8.8.) komplet, Type: 222080****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	375300 222080
GTIN	4020772081058
Artikelklasse	35A

Beskrivelse**Udførelse:**

T-notskrue, smedet og rullet gevind.

Standardudførelse, styrkeklasse = 10.9 (til M6 – M12) og styrkeklasse = 8.8 (til M14 – M24).

Norm:

DIN 787

Leveringsomfang:

Komplet, med ekstra tyk mellemskive nr. 375340 og høj møtrik til kugleskive nr. 375385.

Bemærk:

- **Aflæsningseksempel – størrelse 6625 betyder: T-not = 6 mm, gevind G = M6, længde L = 25 mm.**

Teknisk beskrivelse

Smal stenbredde a	21,7 mm
Stenbredde e	35 mm
Højde k	14 mm
T-notens nominelle mål	22 mm
Gevindlængde b	55 mm
Gevind g	M20
Længde L	80 mm
Type	787
Produkttype	Notskrue

