

**T-notskrue (10.9. / 8.8.) enkeltvis, Type: 1212125****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	375305 1212125
GTIN	4020772080433
Artikelklasse	35A

**Beskrivelse****Udførelse:**

T-notskrue, smedet og rullet gevind.

**Standardudførelse**, styrkeklasse = 10.9 (til M6 – M12) og styrkeklasse = 8.8 (til M14 – M24).

**Norm:**

**DIN 787**

**Leveringsomfang:**

**Enkeltvis**, uden møtrik og skrue.

**Specialtilbehør:**

Mellemskiver, se nr. 375340 og møtrikker til kugleskiver, se nr. 375385.

**Bemærk:**

· **Aflæsningseksempel – størrelse 6625 betyder: T-not = 6 mm, gevind G = M6, længde L = 25 mm.**

**Teknisk beskrivelse**

Gvindlængde b	75 mm
Stenbredde e	18 mm
Smal stenbredde a	11,7 mm
Højde k	7 mm
T-notens nominelle mål	12 mm
Gvind g	M12
Længde L	125 mm
Type	787

Produkttype

Notskrue