

Mitutoyo

Digitalt højdemåle- og ridseapparat med signalføler, Ridsehøjde: 600mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	445222 600
GTIN	2050001062307
Artikelklasse	44A

Beskrivelse

Udførelse:

Direkte aflæsning via tydeligt stort digitaldisplay. Batteridrift med meget lavt strømforbrug. Holdeværdiknap – ved at trykke på knappen fastholdes målingen. Alle vigtige dele er hærdede. Stor stabilitet takket være to parallelt stående hærdede målesøjler med indfræsede tandflader på indersiden (str. 1000 med 3 målesøjler). **2 preset-værdier** gør det muligt at gemme referenceværdier (f.eks. granitplade og emne). **Ridsenål, HM-bestykket.** Kraftig fod med hærdet og finslebet standflade. På bagsiden af displayenheden sidder der et håndtag til hurtigindstilling og et riflet hjul til finindstilling.

Ekstra **med signalføler**. Særlig velegnet til absolut-målinger, sammenligningsmålinger og måling af kædemål.

Anvendelse:

Ved berøring af målefladen afgiver føleren et lydsignal. Måleværdien fastholdes også ved fortsat bevægelse (2 mm friløft), let håndtering. **Der tages automatisk hensyn til følerhoved-Ø.**

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. 357. 1 afdækningshætte, 1 HM-ridsenål nr. 445230, 1 signalføler.

Specialtilbehør:

Firkantholder nr. 445180 til måleure og vippeindikatorer, centrærlære nr. 445250, vinkelmåler nr. 453500, holder nr. 453520 og datakabel nr. 497080.

Teknisk beskrivelse

Fodflade, bredde	120 mm
Fodflade, længde	180 mm
Ridsehøjde	600 mm
Fejlgrænse	0,04 mm
Aflæsning	0,005 mm
Batteriets levetid ca.	3500 h
Antal medfølgende batterier	1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 357
Energiforsyning	Batteridrevet
Norm	Fabriksstandard
Interface	Digimatic-interface
Interface	Digimatic-interface
Måleværktøj	digital
Kalibrering	E1
Produkttype	Højdemåler og -ridser

Services

KalibreringHøjdeskydelære/ højderidser Maks. måleområde 1000 mm	024630 1000
---	-------------

Tilbehør

Reserveridsenål, HM-bestykket	445230
Tilslutningskabelmed datatast Type D2	497100 D2
Universalvinkelmåler med lup Skinnelængde 300 mm	453500 300
Tilslutningskabelmed datatast Type D1	497100 D1
Multi-modtager / tastaturinterface USB Type	498975
Tilslutningskabel Type USB2	497080 USB2
Universalvinkelmåler med lup Skinnelængde 500 mm	453500 500

Tilslutningskabel Type D2	497080 D2
Tilslutningskabelmed datatast Type USB2	497100 USB2
Tilslutningskabel Type D1	497080 D1
Holder til fastklemning af vinkelmåleren	453520
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype 357	081560 357
Modtager / tastaturinterface USB Type	498965
Universalvinkelmåler med lup Skinnelængde 150 mm	453500 150
Sender Type S1	498966 S1
Firkant-holder	445180