



## T-notskrue (10.9. / 8.8.) komplet, Type: 1212200



### Bestillingsdata

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Bestillingsnummeret | 375300 1212200 |
| GTIN                | 4020772080884  |
| Artikelklasse       | 35A            |

### Beskrivelse

#### Udførelse:

T-notskrue, smedet og rullet gevind.

**Standardudførelse**, styrkeklasse = 10.9 (til M6 – M12) og styrkeklasse = 8.8 (til M14 – M24).

#### Norm:

**DIN 787**

#### Leveringsomfang:

**Komplet**, med ekstra tyk mellemskive nr. 375340 og høj møtrik til kugleskive nr. 375385.

#### Bemærk:

- **Aflæsningseksempel – størrelse 6625 betyder: T-not = 6 mm, gevind G = M6, længde L = 25 mm.**

### Teknisk beskrivelse

|                        |          |
|------------------------|----------|
| T-notens nominelle mål | 12 mm    |
| Gevindlængde b         | 120 mm   |
| Højde k                | 7 mm     |
| Stenbredde e           | 18 mm    |
| Smal stenbredde a      | 11,7 mm  |
| Gevind g               | M12      |
| Længde L               | 200 mm   |
| Type                   | 787      |
| Produkttype            | Notskrue |

