



## Højdeskydelære med lup, Ridsehøjde: 600mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	443805 600
GTIN	4045197326843
Artikelklasse	42D

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Stabil fod med slebet standflade.** 0,02 mm-aflæsning med finindstilling. Ridsespidsen er **forsynet med hårdmetal**. Med justerbar skydelære, lup og fastspændingskrue.

### Teknisk beskrivelse

Fodflade, længde	175 mm
Målesøjle-tværsnit	35×12 mm
Fodflade, bredde	120 mm
Kalibrering	E1
Ridsehøjde	600 mm
Nonius	1/50 mm
Fejlgrænse	0,06 mm
Norm	Fabriksstandard

Måleværktøj	analog
Materiale	Ædelstål, INOX
Produkttype	Højdemåler og -ridser

## Services

KalibreringHøjdeskydelære/ højderidser Maks. måleområde 1000 mm	024630 1000
DAkKS-kalibreringHøjdeskydelære/ højderidser Maks. måleområde 1000 mm	024640 1000

## Tilbehør

Reserveridsenål, HM-bestykket Type E	443816 E
Reserveridsenål, HM-bestykket Type R	443816 R