

Mitutoyo**Digital højdemåler Linear Height, Type: 600E****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	445390 600E
GTIN	
Artikelklasse	44B

Beskrivelse**Udførelse:**

Digital højdemåler LH-600E, ny generation med **optimal nøjagtighed** i denne udstyrsklasse. Nem betjening takket være intuitivt betjeningspanel med menustyring i displayet, farvedisplay med 14,5 cm stort farvedisplay med baggrundsbelysning og pneumatisk bevægelsesmekanisme. Automatiske forløb af forprogrammerede delprogrammer, GO- / NG-svar ved hver måling og netuafhængig drift takket være genopladeligt batteri (ca. 5 timer) for optimal anvendelse i produktionsområder. DIGIMATIC-dataindgang til digitale måleure. Funktioner til 1D- og 2D-målinger og -analyser, tolerancevurdering med alarmfunktion og statistisk bearbejdning/analyser. Anvendelse af USB-sticks med 8 GB hukommelse og derover.

Norm:

Digital højdemåler LH-600E, ny generation med **optimal nøjagtighed** i denne udstyrsklasse.

- **Pneumatisk bevægelsesmekanisme.**
- **Intuitivt betjeningspanel med menustyring i displayet.**
- **Farvedisplay med baggrundsbelysning – 14,5 cm.**
- **Automatiske forløb af forprogrammerede delprogrammer.**
- **GO-/NOGO-svar ved hver måling.**
- **Netuafhængig drift takket være genopladeligt akku (ca. 5 timer).**
- **DIGIMATIC-dataindgang til digitale måleure.**
- **Funktioner til 1D- og 2D-målinger/-analyser.**
- **Tolerancevurdering med alarmfunktion.**

- **Statistisk bearbejdning/analyser.**
- **Anvendelse af USB-sticks med 8 GB hukommelse og derover.**

Leveringsomfang:

Inkl. kugleføler Ø 5 mm med holder, kalibreringsblok (også til koniske følere), strømforsyning, NiMH-batteri og hætte.

Teknisk beskrivelse

Måleområde	600 mm
Vægt	24 kg
Udførelse	uden holdegreb
Maks. anvendelsesområde	0 - 972 mm
Retvinklethedens-afvigelse (frontal)	5 µm
Samlet højde	1013 mm
Fejlgrænse (L = målelængde i mm)	1,1 + 0,6 L / 600 µm
Taltrinværdi kan omstilles	0,1 / 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm
Gentagelsesnøjagtighed niveau	0,4 µm
Målekraft	1 N
Rethed	4 µm
Antal medfølgende akkuer	1
Batteritype	Nikkel-metalhydrid
Energiforsyning	Akkudrevet
Energiforsyning	Med kabel
Norm	Fabriksstandard
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Interface	USB-interface
Interface	RS232C-interface.
Måleværktøj	digital
Produkttype	Højdemåler

