



## T-notskrue (10.9. / 8.8.) komplet, Type: 141250



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	375300 141250
GTIN	4020772080891
Artikelklasse	35A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

T-notskrue, smedet og rullet gevind.

**Standardudførelse**, styrkeklasse = 10.9 (til M6 – M12) og styrkeklasse = 8.8 (til M14 – M24).

#### Norm:

**DIN 787**

#### Leveringsomfang:

**Komplet**, med ekstra tyk mellemskive nr. 375340 og høj møtrik til kugleskive nr. 375385.

#### Bemærk:

· **Aflæsningseksempel – størrelse 6625 betyder: T-not = 6 mm, gevind G = M6, længde L = 25 mm.**

### Teknisk beskrivelse

Stenbredde e	22 mm
Højde k	8 mm
Smal stenbredde a	13,7 mm
T-notens nominelle mål	14 mm
Gvindlængde b	35 mm
Gvind g	M12
Længde L	50 mm
Type	787
Produkttype	Notskrue

