



## T-notskrue (10.9. / 8.8.) komplet, Type: 1816160



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	375300 1816160
GTIN	4020772081034
Artikelklasse	35A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

T-notskrue, smedet og rullet gevind.

**Standardudførelse**, styrkeklasse = 10.9 (til M6 – M12) og styrkeklasse = 8.8 (til M14 – M24).

#### Norm:

**DIN 787**

#### Leveringsomfang:

**Komplet**, med ekstra tyk mellemskive nr. 375340 og høj møtrik til kugleskive nr. 375385.

#### Bemærk:

- **Aflæsningseksempel – størrelse 6625 betyder: T-not = 6 mm, gevind G = M6, længde L = 25 mm.**

### Teknisk beskrivelse

Gvindlængde b	100 mm
Stenbredde e	28 mm
Højde k	10 mm
T-notens nominelle mål	18 mm
Smal stenbredde a	17,7 mm
Gvind g	M16
Længde L	160 mm
Type	787
Produkttype	Notskrue

