

**HOLEX****Digitalt højdemåle- og ridseapparat, Ridsehøjde: 300mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	443850 300
GTIN	4045197204745
Artikelklasse	42D

**Beskrivelse****Udførelse:**

Digital højderidser med finjustering. Kraftig fod med slebet standflade. Letlæseligt digitaldisplay (LCD). Ridsenål forsynet med hårdmetal.

**Funktion:**

Nulstilling i alle positioner.  
Holdeværdifunktion (HOLD).  
ABS / INC / TOL og SET.

**Leveringsomfang:**

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. 357, 1 ridsenål HM-bestykket nr. 443851.

**Teknisk beskrivelse**

Fodflade, bredde	90 mm
Fodflade, længde	135 mm
Ridsehøjde	300 mm
Vægt	2,1 kg

Målesøjle-tværsnit	23×6,1 mm
Fejlgrænse	0,05 mm
Aflæsning	0,0005 tommer
Aflæsning	0,01 mm
Antal medfølgende batterier	1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 357
Energiforsyning	Batteridrevet
Norm	Fabriksstandard
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Måleværktøj	digital
Kalibrering	E1
Produkttype	Højdemåler og -ridser

## Services

KalibreringHøjdeskydelære/ højderidser Maks. måleområde 300 mm	024630 300
DAkS-kalibreringHøjdeskydelære/ højderidser Maks. måleområde 300 mm	024640 300

## Tilbehør

Reserveridsenål, HM-bestykket Til ridsehøjde 300 mm	443851 300
Reserveridsenål, HM-bestykket Til ridsehøjde 600 mm	443851 600
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype 357	081560 357