



T-notskrue (10.9. / 8.8.) enkeltvis, Type: 101063



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 375305 101063 |
| GTIN | 4020772080396 |
| Artikelklasse | 35A |

Beskrivelse

Udførelse:

T-notskrue, smedet og rullet gevind.

Standardudførelse, styrkeklasse = 10.9 (til M6 – M12) og styrkeklasse = 8.8 (til M14 – M24).

Norm:

DIN 787

Leveringsomfang:

Enkeltvis, uden møtrik og skrue.

Specialtilbehør:

Mellemskiver, se nr. 375340 og møtrikker til kugleskiver, se nr. 375385.

Bemærk:

· **Aflæsningseksempel – størrelse 6625 betyder: T-not = 6 mm, gevind G = M6, længde L = 25 mm.**

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------------|--------|
| Stenbredde e | 15 mm |
| Højde k | 6 mm |
| Smal stenbredde a | 9,7 mm |
| Gvindlængde b | 45 mm |
| T-notens nominelle mål | 10 mm |
| Gvind g | M10 |
| Længde L | 63 mm |
| Type | 787 |

Produkttype

Notskrue