

**HOLEX****Digitalt højdemåle- og ridseapparat, Ridsehøjde: 600mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	443850 600
GTIN	4045197204752
Artikelklasse	42D

**Beskrivelse****Udførelse:**

Digital højderidser med finjustering. Kraftig fod med slebet standflade. Letlæseligt digitaldisplay (LCD). Ridsenål forsynet med hårdmetal.

**Funktion:**

Nulstilling i alle positioner.  
Holdeværdifunktion (HOLD).  
ABS / INC / TOL og SET.

**Leveringsomfang:**

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. 357, 1 ridsenål HM-bestykket nr. 443851.

**Teknisk beskrivelse**

Ridsehøjde	600 mm
Fodflade, bredde	120 mm
Målesøjle-tværsnit	30,9×10,7 mm
Fodflade, længde	180 mm

Vægt	3,4 kg
Fejlgrænse	0,07 mm
Aflæsning	0,0005 tommer
Aflæsning	0,01 mm
Antal medfølgende batterier	1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 357
Energiforsyning	Batteridrevet
Norm	Fabriksstandard
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Måleværktøj	digital
Kalibrering	E1
Produkttype	Højdemåler og -ridser

## Services

KalibreringHøjdeskydelære/ højderidser Maks. måleområde 1000 mm	024630 1000
---	-------------

## Tilbehør

Reserveridsenål, HM-bestykket Til ridsehøjde 300 mm	443851 300
Reserveridsenål, HM-bestykket Til ridsehøjde 600 mm	443851 600
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype 357	081560 357