

Garant**Mikrometerskrue, Måleområde: 0-25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	420402 0-25
GTIN	4045197367327
Artikelklasse	41B

Beskrivelse**Udførelse:****Finslebne måleflader forsynet med hårdmetal.**

Hærdet, slebet målespindel. Fiksering med spændearm.

Med skralde og isoleringshåndbeskyttelse. Blændfrit forkromet måletromle.

Med tydeligt indgraverede og sorte delstreger og tal.

Med kombineret skralde til enhåndsbetjening og betjening i holder.**Leveringsomfang:**

Fra str. 25–50 inklusive 1 indstillingsmål.

Teknisk beskrivelse

Aflæsning	0,01 mm
Måletromleinddeling	1/50 mm
Måleområde	0 - 25 mm
Spindel-Ø	6,5 mm
Måletromle-Ø	19 mm
Kalibrering	B1
Norm	DIN 863
Friktionsskralde	ja

Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Mikrometerskrue

Services

KalibreringMikrometerskrue uden indstillingsmål Maks. måleområde 25 mm	022000 25
DAkS-kalibreringMikrometerskrue uden indstillingsmål Maks. måleområde 100 mm	022010 100